

ドロップアウトカラー一覧

大日本印刷 OCR COLOR GUIDE 1991年4月

スキャナ : fi-800R

カラー	濃度	ドロップアウトカラー		
		赤	緑	青
D310 サーマンピンク	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D320 レディッシュピンク	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D330 ピンク	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D340 コスモスピンク	H	しない	しない	しない
	L	する	しない	しない
D350 マゼンタ	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D360 ローズ	H	しない	しない	しない
	L	する	しない	しない
D370 ローズレッド	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D380 ゴールデンレッド	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D410 レディッシュオレンジ	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D420 オレンジ	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D430 メロウオレンジ	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D510 ブラウン	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D520 ピュアセピア	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D530 レディッシュセピア	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D540 イエロー	H	する	しない	しない
	L	する	しない	しない
D610 オリーブ	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D620 グラスグリーン	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D630 グリーン	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D640 ライトグリーン	H	しない	しない	しない
	L	しない	する	しない
D650 イエローグリーン	H	しない	する	しない
	L	しない	する	しない
D660 ペールグリーン	H	しない	する	しない
	L	する	する	する
D670 パステルグリーン	H	しない	する	しない
	L	しない	する	する
D710 スカイブルー	H	しない	する	する
	L	しない	する	する
D720 ライトブルー	H	しない	しない	しない
	L	しない	する	する
D730 ブルー	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	する

D810 パープル	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D820 ライトパープル	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない
D830 ピュアパープル	H	しない	しない	しない
	L	しない	しない	しない

スライスレベルは 180 (単純二値)、「黒背景」を設定。濃度のHは濃く、Lは薄い。